

## Bemærkninger

H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på $\pm 5\%$ .
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.
H711A	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 20 Liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712D	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 102 liter.
H157	Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.
H148	Fås kun i samme farve som taget: hvid eller lavagrå
H151	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 20 cm
H168	Bemærk venligst, ved valg af pop-up taget og muligheden "gæsteseng på tværs med ekstra hynde", er det ikke muligt at bruge dette samtidig.
H169	Nødsengsfunktionen bør kun bruges i undtagelsestilfælde. Som ekstra soveplads i siddegruppen anbefaler vi muligheden "gæsteseng på tværs med ekstra polstring af hynden"
H147	Maximal belastning 250 kg
H83	Garderobe er ikke muligt
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.co">www.velocate.co</a>
H135	Markisestørrelse er forskellig ved tilvalg af hævetag ud fra tekniske årsager
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . (landeafhængig)
H177	Eftermontering ikke mulig
H165	Desværre var denne værdi endnu ikke tilgængelig, da prislisten blev udskrevet / offentliggjort. Vi opdaterer værdierne så hurtigt som muligt på hjemmeside og i konfigurator. Kontakt din KNAUS forhandler for flere oplysninger.
H722	Max. vogntogs-vægt 6.000 kg
H712E	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 110 liter.
H162	Bredden på skabe afhænger af valget af toiletrumsvarianten. Ved svingbar brusevæg er der smallere garderobe. Ved fast brusekabine er der bredere garderobe
H166	Ved valg af separate baderum, bliver sengelængden venstre side 14,5 cm mindre
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)

## Afhænger af

ABH6891	Bestående af: 953554 og 953555	ABH28313	Kun i kombination med 203720	ABH28358	Kun i kombination med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202711 og FR1960008*:202844
ABH6896	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH28314	Erstattet 552348-01	ABH28359	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202826 og FR1960008*:200318
ABH6914	Kun i kombination med 252698	ABH28315	Kun i kombination med 452258	ABH28360	Kun i kombination med 200318:202826 og FR1964042*:202844
ABH6915	Kun i kombination med 252698 og 252815	ABH28316	Ikke muligt i kombination med 552256 eller 552516	ABH28361	Ikke muligt i kombination med 200318:202711 og FR1964042*:200318
ABH6929	Erstattet 253749	ABH28317	Ikke muligt i kombination med 552256	ABH28362	Ikke muligt i kombination med 152828 og FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH28259	Ikke muligt i kombination med 214111 eller 214119	ABH28318	Erstattet 552955-03 og 551994	ABH28365	Erstattet 102920-03 og FR1954050*:102619-03
ABH28260	Ikke muligt i kombination med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02)	ABH28319	Ikke muligt i kombination med 551994 og 552517	ABH28367	Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH28261	Ikke muligt i kombination med 214114	ABH28320	Erstattet 552517	ABH28368	Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 eller 103577 eller 103593 eller 913918
ABH28262	Ikke muligt i kombination med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02) og 210106 eller 210006 og 214117 og 214118	ABH28321	Ikke muligt i kombination med 551994	ABH28369	Erstattet 551994 og 552955-03
ABH28265	Kun i kombination med FR0754050*:200318:202711	ABH28322	Kun i kombination med 552256 eller 552516	ABH28370	Ikke muligt i kombination med 102619-02
ABH28266	Ikke muligt i kombination med FR0754050*:200318:202826	ABH28323	Bestående af: 953554 og 953555	ABH28371	Ikke muligt i kombination med FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 eller 100750-03 og FR1954050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918
ABH28267	Kun i kombination med FR0764042*:202844	ABH28324	Bestående af: 552964-22	ABH28372	Kun i kombination med 210006 eller 214128 eller 214129 eller 252143 eller 203728
ABH28268	Ikke muligt i kombination med FR0764042*:200318	ABH28325	Erstattet 453505-20	ABH28373	Erstattet 253749
ABH28273	Bestående af: 202132	ABH28327	Ikke muligt i kombination med 452258	ABH28375	Ikke muligt i kombination med 913914 og 251248 og 251248-03
ABH28274	Kun i kombination med 202844	ABH28328	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH28376	Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-02 eller 103577 eller 103593
ABH28275	Ikke muligt i kombination med 152828 og 200318	ABH28330	Kun i kombination med 351166 eller 352971	ABH28377	Ikke muligt i kombination med 215217 eller 215218
ABH28278	Kun i kombination med 200318:202826 og FR0764042*:202844	ABH28331	Erstattet 351274	ABH28378	Kun i kombination med 215200 og 215210 eller 215212
ABH28279	Ikke muligt i kombination med 200318:202711 og FR0764042*:200318	ABH28332	Erstattet 102619-03	ABH28379	Kun i kombination med 215225-01 eller 215230-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH28280	Kun i kombination med 202711	ABH28333	Erstattet 102619-03	ABH28380	Ikke muligt i kombination med 215231
ABH28285	Ikke muligt i kombination med 152828	ABH28334	Kun i kombination med 210006 eller 214111 eller 214119 eller 252143 eller 203728	ABH28381	Kun i kombination med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH28286	Ikke muligt i kombination med 202060	ABH28336	Kun i kombination med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02	ABH28382	Kun i kombination med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH28287	Ikke muligt i kombination med 202766	ABH28337	Ikke muligt i kombination med 913914 og 251248-03 og 251248	ABH28383	Ikke muligt i kombination med 215223 og 215224
ABH28288	Ikke muligt i kombination med 200601-06	ABH28339	Kun i kombination med 252405-01	ABH28384	Ikke muligt i kombination med 215225-01 eller 215230-01 og 215218
ABH28289	Kun i kombination med 203794-01	ABH28343	Bestående af: 251261	ABH28385	Ikke muligt i kombination med 215225-01 eller 215230-01 og 215217
ABH28290	Kun i kombination med 103760	ABH28344	Bestående af: 252479	ABH28389	Kun i kombination med 222552
ABH28292	Kun i kombination med 202139	ABH28345	Kun i kombination med 252698		
ABH28293	Kun i kombination med 152828 eller 202132	ABH28346	Kun i kombination med 252698 og 252815		
ABH28294	Erstattet 200868	ABH28347	Ikke muligt i kombination med 214128 eller 214129		
ABH28295	Kun i kombination med 210009	ABH28348	Ikke muligt i kombination med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02) og 214117 og 210106 eller 210006 og 214118		
ABH28296	Ikke muligt i kombination med 201165 eller 103585	ABH28349	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318		
ABH28297	Kun i kombination med 200488	ABH28350	Kun i kombination med FR1954050*:200318:202711		
ABH28298	Bestående af: 202137	ABH28351	Ikke muligt i kombination med FR1954050*:200318:202826		
ABH28299	Ikke muligt i kombination med 203731	ABH28352	Kun i kombination med FR1964042*:202844		
ABH28301	Kun i kombination med 253758 eller 252143 eller 203728	ABH28353	Ikke muligt i kombination med FR1964042*:200318		
ABH28302	Kun i kombination med 252143	ABH28354	Kun i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711		
ABH28303	Ikke muligt i kombination med 212481	ABH28355	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826		
ABH28304	Erstattet 102910	ABH28356	Kun i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 og FR1960008*:202844		
ABH28305	Erstattet 102920-03 og FR0754050*:102619-03	ABH28357	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826 og FR1960008*:200318		
ABH28308	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103593				
ABH28309	Ikke muligt i kombination med 103585				
ABH28312	Erstattet 102922				

## Afhænger af

ABH28391	Ikke muligt i kombination med 222553 eller 232769 eller 222553-01	ABH32677	Kun i kombination med 500892 eller 500892-01	ABH42019	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318
ABH28392	Erstattet 222861	ABH32678	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH42021	Ikke muligt i kombination med FR0760042*, FR0760050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 og FR0764042*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR0754050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99
ABH28393	Bestående af: 222645	ABH32680	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH42022	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH28394	Kun i kombination med 215200	ABH32681	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01	ABH42023	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103593
ABH28397	Bestående af: 233599	ABH32683	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03	ABH42024	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 og FR0760051*:553746 eller 913918
ABH28398	Kun i kombination med 222656	ABH33048	Kun i kombination med 234208	ABH42025	Ikke muligt i kombination med FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 eller 100750-03 og FR0754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918
ABH28399	Erstattet 953548	ABH35083	Ikke muligt i kombination med 913916	ABH42026	Ikke muligt i kombination med 251248 og 913913 og 253748-02 og 253749 og 251248-03 og 253748-02
ABH28400	Kun i kombination med 222631	ABH35084	Kun i kombination med 252733	ABH42027	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 eller 103577 eller 103593
ABH28401	Kun i kombination med 222642	ABH35561	Kun i kombination med 201198	ABH42028	Ikke muligt i kombination med 251248 og 913913 og 251248-03 og 253748-02
ABH28402	Ikke muligt i kombination med 233602-01	ABH35562	Kun i kombination med 201199	ABH42029	Kun i kombination med 224131
ABH28403	Ikke muligt i kombination med 222629-01	ABH35563	Kun i kombination med 201609	ABH42030	Kun i kombination med 224195 eller 224154
ABH28404	Kun i kombination med 222629-01 eller 233602-01	ABH35564	Kun i kombination med 200318:202139	ABH42031	Kun i kombination med 354105 eller 354173
ABH28405	Kun i kombination med 553787	ABH35565	Kun i kombination med 201165	ABH43120	Bestående af: 102273
ABH28406	Ikke muligt i kombination med 913918 eller 553746	ABH35567	Kun i kombination med 201686	ABH43974	Bestående af: 203754 og 202710
ABH28407	Erstattet 552949-06	ABH41545	Ikke muligt i kombination med 202711 eller 202711-01 og 200318 og 202132	ABH43975	Kun i kombination med 203729 og 201519 og 203725 og 202711
ABH28408	Erstattet 552949-02	ABH41546	Kun i kombination med 103593 eller 104116	ABH43977	Kun i kombination med 252408-05
ABH28409	Bestående af: 453608	ABH41548	Kun i kombination med FR3232289*:554157-04	ABH43978	Kun i kombination med 251261 og 252408-05
ABH28410	Erstattet 453505-23	ABH41651	Ikke muligt i kombination med FR1960042*, FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR1954050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99	ABH45365	Kun i kombination med 252405
ABH28411	Ikke muligt i kombination med 913918	ABH41546	Kun i kombination med 103593 eller 104116	ABH46136	Kun i kombination med 202416
ABH28412	Erstattet 253526-02	ABH41548	Kun i kombination med FR3232289*:554157-04	ABH46137	Kun i kombination med 251948
ABH28413	Ikke muligt i kombination med 251248 og 251757 og 913913 og 253748-02 og 251248-03	ABH41651	Ikke muligt i kombination med FR1960042*, FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99	ABH46138	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103593 eller 104115 eller 104116
ABH28414	Ikke muligt i kombination med 251757 og 251248-03	ABH42011	Kun i kombination med 214102	ABH46139	Kun i kombination med 252408-05 og 251948
ABH30363	Kun i kombination med 554186 eller 554187 eller 554188 eller 554189	ABH42012	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*:200318	ABH46882	Ikke muligt i kombination med 203017-99 eller 203018-99
ABH30860	Ikke muligt i kombination med 224034	ABH42013	Kun i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711	ABH47009	Ikke muligt i kombination med FR3232289*:100212
ABH30861	Kun i kombination med 224034	ABH42014	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826	ABH48305	Ikke muligt i kombination med 230095 eller 230096
ABH30862	Kun i kombination med 223037 eller 223039	ABH42015	Kun i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711 og FR0760008*:202844		
ABH32654	Kun i kombination med 232660-01 eller 232660-02	ABH42016	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318		
ABH32656	Bestående af: 224196	ABH42017	Kun i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202711 og FR0760008*:202844		
ABH32659	Kun i kombination med 224195	ABH42018	Ikke muligt i kombination med 152828 og FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202826 og FR0760008*:200318		
ABH32661	Erstattet 212561				
ABH32663	Bestående af: 224176				
ABH32664	Kun i kombination med 224133				
ABH32666	Kun i kombination med 224058				
ABH32667	Kun i kombination med 224142				
ABH32668	Kun i kombination med 224140				
ABH32669	Kun i kombination med 224134				
ABH32670	Kun i kombination med 224147				
ABH32671	Bestående af: 224152				
ABH32672	Erstattet 224070-01				
ABH32673	Kun i kombination med 224148				
ABH32674	Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134				
ABH32675	Kun i kombination med 102839				

**FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE KNAUS:**

**OM DENNE PRISLISTE:**

**I. Generelt**

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislisten er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret KNAUS-forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

**II. Ekstraudstyr**

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

**III. Billeder**

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

**IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer**

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret KNAUS-forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale KNAUS-dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed. Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(F.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

**Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger**

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

**I. Begreber**

**1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse**

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

*Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af vores prislister for hvert grundrids.*

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) <sup>***</sup>	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

**2. Vognens masse i køreklar stand**

»Køreklar vægt« defineres som vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrik, inklusiv 90 % fyldt brændstoftank af dens kapacitet i henhold til standard samt fyldte driftsstoffer som f.eks. smørefedt, olier og kølevæske, værktøj og lappekit til dæk, og førerens vægt som iflg. lov er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

*Massen i køreklar stand fremgår af vores prislister for hvert grundrids.*

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

Massen i kørekklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lapperej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstofbeholderen er fyldt 90 % i henhold til dens kapacitet
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

**Bemærk, at oplysningerne om masse i kørekklar stand i Knaus Tabbert AG-salgsmaterialerne er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.**

**3. Vognens reelle masse**

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i kørekklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

**4. Førerens og passagerens masse**

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i kørekklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af vores prislister for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

Passagerens masse beregnes også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg (3\*75 kg)

**5. Standardudstyr og ekstraudstyr**

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau. Du finder oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) i vores prislister for hvert grundrids.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, findes i vores prislister for hvert grundrids.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit I. 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

## 6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

## 7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Den maksimale lasteevne hos Knaus Tabbert AG beregnes som: »teknisk tilladt totalvægt« minus «køreklar vægt».

Køreklar vægt er dog en beregnet nominel værdi, som kan være underlagt produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  (jf. punkt 1. 2.). Forekomsten af disse produktionsrelaterede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstra udstyr udnyttes medføre, at den minimale lasteevne faktisk ikke overholdes.

For at overholde den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast tager Knaus Tabbert AG allerede ved fastlæggelsen af den maksimale masse af det ekstra udstyr højde for de tilladte vægtafvigelse, som erfaringsmæssigt kan forekomme for hver enkelt grundrids.

## II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

### 1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i prislisterne gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

#### Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge prislisterne:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ :	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

### 2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den

største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids (se afsnit 1. 7).

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af prislisterne. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af prislisterne, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

#### Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i salgsmaterialerne)
- 3*75 kg	Passagerernes masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit 1. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.